### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.030

# Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9344.030 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

#### Функции

Арт. №	SV 9344.030
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94
	Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035
	Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 20 мм
	Clamping area height: 5 мм
for mounting plate assembly	да
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения	Винт М8
(электрического)	
Номинальный ток макс.	160 A
Номинальное рабочее	400 B - 690 B, 3~
напряжение	
Для размера NH	00
Test specification	M9K/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 106 мм
	Высота: 194 мм
Подключение проводов	10 - 95 мм²
Количество полюсов	3-пол.
с электронным контролем	да
состояния (ЭКС)	

© Rittal 2025

## Функции

Cross section round conductor	10 - 95 мм²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.7
Gross weight	0.835
Доля меди (кг / штук)	0.15
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540538
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

# Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3