#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.050

## Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 05.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9344.050 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)

#### Функции

Арт. №	SV 9344.050
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 20 мм Clamping area height: 5 мм
for mounting plate assembly	да
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт М8
Номинальный ток макс.	160 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 3~
Для размера NH	00
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 106 мм Высота: 194 мм
Подключение проводов	10 - 95 мм²
Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	10 - 95 мм²

© Rittal 2025

#### Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1
Gross weight	1.172
Доля меди (кг / штук)	0.15
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540552
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

### Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3