

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.100

**Силовой предохранительный
разъединитель NH**

Состояние: 13.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.100 - Силовой предохранительный разъединитель NH

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9344.100
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 20 мм Clamping area height: 3 мм
Указание	Подключение секторных проводов 50 – 150 мм ² .
for mounting plate assembly	да
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	250 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	1
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 184 мм Высота: 298 мм
Подключение проводов	35 - 150 мм ²

ФУНКЦИИ

Клемма для гибких медных шин	14 мм
Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	35 - 150 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.278
Gross weight	2.28
Доля меди (кг / штук)	0.3
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540590
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Одобрения	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK