#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.150

# Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 09.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9344.150 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)

#### Функции

SV 9344.150
Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Clamping area width: 32 мм Clamping area height: 10 мм
да
сверху/снизу
Винт М10
250 A
690 B, 3~
1
MЭK/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Ширина: 184 мм Высота: 298 мм
10 - 150 мм²
3-пол.

© Rittal 2025

### Функции

Вес нетто	2.599
Gross weight	2.648
Доля меди (кг / штук)	0.3
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540644
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3