

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9344.150**

**Силовой предохранительный  
разъединитель NH**

Состояние: 12.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9344.150 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)

## ФУНКЦИИ

|   |  |
|---|--|
| Арт. №  | SV 9344.150  |
| Материал  | Полиамид<br>Негорючесть согласно UL 94<br>Контактные поверхности: посеребренная твердая медь |
| Цвет  | Корпус: RAL 7035<br>Крышка: RAL 7035/7001  |
| Клемма для гибких медных шин<br>for mounting plate assembly | Clamping area width: 32 мм<br>Clamping area height: 10 мм                                    |
| Отвод проводов  | сверху/снизу   |
| Тип подключения<br>(электрического)                         | Винт M10   |
| Номинальный ток макс.                                       | 250 А  |
| Номинальное рабочее<br>напряжение                           | 690 В, 3~  |
| Для размера NH  | 1  |
| Test specification  | МЭК/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)                                     |
| Размер  | Ширина: 184 мм<br>Высота: 298 мм   |
| Подключение проводов  | 10 - 150 мм <sup>2</sup>   |
| Количество полюсов  | 3-пол.   |
| Round conductor cross-section                               | 10 - 150 мм <sup>2</sup>   |

## ФУНКЦИИ

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Упаковка              | 1 шт.         |
| Вес нетто             | 2.599         |
| Gross weight          | 2.648         |
| Доля меди (кг / штук) | 0.3           |
| Код ТНВЭД             | 85369095      |
| EAN                   | 4028177540644 |
| ETIM 9                | EC000249      |
| ECLASS 8.0            | 27371401      |

## Одобрения

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | CQC-CCC   |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |