

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.150

# Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.150 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)

## Функции

Арт. №	SV 9344.150
Исполнение	Для монтажной панели
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 32 мм Clamping area height: 10 мм
for mounting plate assembly	да
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M10
Номинальный ток макс.	250 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	1
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 184 мм Высота: 298 мм
Подключение проводов	10 - 150 мм <sup>2</sup>
Количество полюсов	3-пол.

## Функции

Round conductor cross-section	10 - 150 мм <sup>2</sup>
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,599 kg
Gross weight	2,648 kg
Доля меди (кг / штук)	0,3
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Описание продукта	SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 1, 250 А, 690 В, 3-пол., винт М10, с электромеханическим контролем состояния, для установки на монтажную панель

## Одобрения

Одобрения	СQC-ССС
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK