

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.230

**Силовой предохранительный
разъединитель NH**

Состояние: 14.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.230 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

Функции

Арт. №	SV 9344.230
Исполнение	Для монтажной панели
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 50 мм Clamping area height: 10 мм
for mounting plate assembly	да
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M10
Номинальный ток макс.	400 А
Номинальное рабочее напряжение	400 В - 690 В, 3~
Для размера NH	2
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 210 мм Высота: 298 мм
Подключение проводов	10 - 240 мм ²
Количество полюсов	3-пол.

Функции

с электронным контролем состояния (ЭКС)	да
Round conductor cross-section	10 - 240 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,178 kg
Gross weight	3,18 kg
Доля меди (кг / штук)	1
Код ТНВЭД	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Описание продукта	SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 2, 400 А, 400-690 В, 3-пол., винт М10, с электронным контролем состояния, для установки на монтажную панель

Одобрения

Одобрения	СQC-ССС
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK