Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.230

Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9344.230 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

Функции

Арт. №	SV 9344.230
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94
	Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035
	Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 50 мм
	Clamping area height: 10 мм
for mounting plate assembly	да
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения	Винт М10
(электрического)	
Номинальный ток макс.	400 A
Номинальное рабочее	400 B - 690 B, 3~
напряжение	
Для размера NH	2
Test specification	M9K/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 210 мм
	Высота: 298 мм
Подключение проводов	10 - 240 мм²
Количество полюсов	3-пол.
с электронным контролем состояния (ЭКС)	да

© Rittal 2025

Функции

10 - 240 мм²
1 шт.
3.178
3.18
1
85365080
4028177540699
EC000249
27371401

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3