Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.330

Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9344.330 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

Функции

Арт. №	SV 9344.330
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94
	Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035
	Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 50 мм
	Clamping area height: 10 мм
for mounting plate assembly	да
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения	Винт М10
(электрического)	
Номинальный ток макс.	630 A
Номинальное рабочее	400 B - 690 B, 3~
напряжение	
Для размера NH	3
Test specification	M3K/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 250 мм
	Высота: 298 мм
Подключение проводов	10 - 300 мм²
Количество полюсов	3-пол.
с электронным контролем	да
состояния (ЭКС)	

© Rittal 2025

Функции

Cross section round conductor	10 - 300 мм²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.4
Gross weight	4.444
Доля меди (кг / штук)	1.06
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177542051
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3