

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.610

Рамная клемма

Состояние: 09.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.610 - Рамная клемма для силового предохранительного разъединителя NH

Для разъединителей NH размером 1 - 3 с винтовым подключением, для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин.



Функции

| | |
|--|--|
| Арт. № | SV 9344.610 |
| Описание продукта | Для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин. Подходит для разъединителей NH с винтовым подключением. |
| Материал | Литая латунь |
| Поверхность | Никелированная |
| Клемма для гибких медных шин | Clamping area width: 20 мм Clamping area height: 14 мм |
| Тип подключения (электрического) | Рамная клемма |
| Для типоразмера | 1 |
| OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR | 50 - 150 мм ² |
| Подключение проводов | 35 - 150 мм ² |
| Round conductor cross-section | 35 - 150 мм ² |
| Упаковка | 3 шт. |
| Вес нетто | 0,171 kg |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| Gross weight | 0,175 kg |
| Код ТНВЭД | 73182900 |
| ETIM 9 | EC001894 |
| ECLASS 8.0 | 27400609 |
| Описание продукта | SV рамная клемма, для силового предохранительного разъединителя NH, разм. 1 (с винтовым подключением), подключение круглых проводов 35-150 мм ² , клемма ШВ: 20x14 мм |