

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.610

Рамная клемма

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.610 - Рамная клемма для силового предохранительного разъединителя NH

Для разъединителей NH размером 1 - 3 с винтовым подключением, для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин.



Функции

Арт. №	SV 9344.610
Описание продукта	Для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин. Подходит для разъединителей NH с винтовым подключением.
Материал	Литая латунь
Поверхность	Никелированная
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 20 мм Clamping area height: 14 мм
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Для типоразмера	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	50 - 150 мм ²
Подключение проводов	35 - 150 мм ²
Round conductor cross-section	35 - 150 мм ²
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0,171 kg

Функции

Gross weight	0,175 kg
Код ТНВЭД	73182900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Описание продукта	SV рамная клемма, для силового предохранительного разъединителя NH, разм. 1 (с винтовым подключением), подключение круглых проводов 35-150 мм ² , клемма ШВ: 20x14 мм