Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.620 Рамная клемма

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9344.620 - Рамная клемма для силового предохранительного разъединителя NH

Для разъединителей NH размером 1 - 3 с винтовым подключением, для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин.



Функции

Арт. №	SV 9344.620
Описание продукта	Для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин. Подходит для разъединителей NH с винтовым подключением.
Материал	Литая латунь
Поверхность	Никелированная
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 32 мм Clamping area height: 20 мм
Для типоразмера	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	120 - 300 мм²
Подключение проводов	95 - 300 мм²
Cross section round conductor	95 - 300 мм²
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0.39
Gross weight	0.397

© Rittal 2025 2

Функции

Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177541016
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609

© Rittal 2025 3