

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.620

## Рамная клемма

Состояние: 30.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.620 - Рамная клемма для силового предохранительного разъединителя NH

Для разъединителей NH размером 1 - 3 с винтовым подключением, для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин.



## Функции

Арт. №	SV 9344.620
Описание продукта	Для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин. Подходит для разъединителей NH с винтовым подключением.
Материал	Литая латунь
Поверхность	Никелированная
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 32 мм Clamping area height: 20 мм
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Для типоразмера	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	120 - 300 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов	95 - 300 мм <sup>2</sup>
Round conductor cross-section	95 - 300 мм <sup>2</sup>
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0,39 kg

## Функции

Gross weight	0,397 kg
Код ТНВЭД	39269097
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Описание продукта	SV рамная клемма, для силового предохранительного разъединителя NH, разм. 2/3 (с винтовым подключением), подключение круглых проводов 95-300 мм <sup>2</sup> , клемма ШВ: 32x20 мм