Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9345.005 Держатели предохранителей

Состояние: 16.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9345.005 - Держатели предохранителей 31 A to 60 A

Держатель предохранителей до 60 A, 3-полюсный, простой монтаж на несущие шины приборов или с помощью ОМ-приборного адаптера на шинах.

Функции

Арт. №	SV 9345.005
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Подключение круглых проводов сечением	AWG 8 - 18
Для типа предохранителя (Class)	CC
Номинальный ток макс.	30 A
Номинальное рабочее напряжение	600 B, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Указание	Для установки на несущую шину 35 мм (высота 7,5/15 мм) согласно DIN EN 60 715 либо комбинацию приборных адаптеров RiLine (ОМ-адаптер/несущий элемент)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Указание к арт. №	Не подходит для установки предохранителей 10 х 38 мм согл. МЭК 60 269-2/-4/-6
Размер	Ширина: 54 мм Высота: 81 мм
Подключение проводов	0,75 - 25 мм²

© Rittal 2025

Функции

Подходит для предохранителей	Диаметр: 10 мм Длина: 38 мм
Диапазон напряжений светового индикатора	110 - 600 B
Electrical ratings UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Количество полюсов	3-пол.
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.4
Gross weight	0.634
Доля меди (кг / штук)	0.018
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177805385
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3