

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.015

Держатели предохранителей

Состояние: 05.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.015 - Держатели предохранителей 31 A to 60

A

Держатель предохранителей до 60 А, 3-полюсный, простой монтаж на несущие шины приборов или с помощью ОМ-приборного адаптера на шинах.

Функции

Арт. №	SV 9345.015
Исполнение	For category J fuse type
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Подключение круглых проводов сечением	AWG 1 - 18
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Для типа предохранителя (Class)	J
Номинальный ток макс.	30 А
Номинальное рабочее напряжение	600 В, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Указание	Для установки на несущую шину 35 мм (высота 7,5/15 мм) согласно DIN EN 60 715 либо комбинацию приборных адаптеров RiLine (ОМ-адаптер/несущий элемент)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Размер	Ширина: 108 мм Высота: 115 мм
Подключение проводов	1,5 - 50 мм ²

Функции

Подходит для предохранителей	Диаметр: 21 мм Длина: 57 мм
Диапазон напряжений светового индикатора	110 - 600 В
Electrical ratings UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	1,5 - 50 мм ²
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0,84 kg
Gross weight	0,966 kg
Доля меди (кг / штук)	0,072
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	SV держатель предохранителей, Class J, 30 A, 600 В, 3-пол., (60 мм)

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK