#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9345.035 Держатели предохранителей

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9345.035 - Держатели предохранителей 31 A to 60 A

Держатель предохранителей до 60 A, 3-полюсный, простой монтаж на несущие шины приборов или с помощью ОМ-приборного адаптера на шинах.

#### Функции

Арт. №	SV 9345.035
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Подключение круглых проводов сечением	AWG 1 - 14
Для типа предохранителя (Class)	J
Номинальный ток макс.	60 A
Номинальное рабочее напряжение	600 B, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Указание	Для установки на несущую шину 35 мм (высота 7,5/15 мм) согласно DIN EN 60 715 либо комбинацию приборных адаптеров RiLine (ОМ-адаптер/несущий элемент)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Размер	Ширина: 120 мм Высота: 118 мм
Подключение проводов	2,5 - 50 мм²
Подходит для предохранителей	Диаметр: 27 мм Длина: 60 мм

© Rittal 2025

### Функции

Диапазон напряжений светового индикатора	110 - 600 B
Electrical ratings UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
Количество полюсов	3-пол.
Cross section round conductor	2,5 - 50 мм²
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1.24
Gross weight	1.28
Доля меди (кг / штук)	0.118
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177805408
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3