



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.040

Держатели предохранителей

Состояние: 16.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9345.040 - Держатели предохранителей 30 А

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 60 мм.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9345.040
Исполнение	For category CC fuse type
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Подключение круглых проводов сечением	AWG 10 - 16
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Для типа предохранителя (Class)	CC
Номинальный ток макс.	30 A
Номинальное рабочее напряжение	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Указание	Не подходит для установки предохранителей 10 x 38 мм согл. МЭК 60 269-2/-4/-6
Test specification	UL 4248-4
Размер	Ширина: 27 мм Высота: 200 мм
Подключение проводов	1,5 - 6 mm ²
Подходит для предохранителей	Диаметр: 10 мм Длина: 38 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Диапазон напряжений светового индикатора	110 - 600 V

ФУНКЦИИ

Electrical ratings UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	1,5 - 6 мм ²
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.4
Gross weight	0.84
Доля меди (кг / штук)	0.032
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177709294
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии UK