

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.604

Адаптер силового выключателя

Состояние: 03.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.604 - Адаптер силового выключателя 4-пол.

Функции

Арт. №	SV 9345.604
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полоски подключения Установочная шпонка
Номинальный ток макс.	250 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 4~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
Отвод проводов	сверху
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	4-пол.
Размер	Ширина: 140 мм Высота: 310 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Подходит для производителя (тип)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Упаковка	1 шт.

Функции

Вес нетто	2,405 kg
Gross weight	2,516 kg
Доля меди (кг / штук)	1,134
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV адаптер силового выключателя, 250 А, 690 В, 4-пол., отвод проводов сверху, с уголками подключения

Одобрения

Одобрения	ABS DNV Lloyds Register
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK