Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9345.604 Адаптер силового выключателя

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9345.604 - Адаптер силового выключателя 4-пол.

Функции

Арт. №	SV 9345.604
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полоски подключения
	Установочная шпонка
Номинальный ток макс.	250 A
Номинальное рабочее	690 B, 4~
напряжение	
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
Отвод проводов	сверху
Для шинных систем с	60 mm
межцентровым расстоянием	
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая
	линия устройства
	Указанные в таблице технические характеристики для
	применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	4-пол.
Размер	Ширина: 140 мм
	Высота: 310 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Подходит для производителя	ABB (T3S, XT3)
(тип)	Eaton (NZM2-4/250 A)
	Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
	Schrack (MC2)
	Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22,
	3VA61/62)
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025

Функции

Вес нетто	2.405
Gross weight	2.516
Доля меди (кг / штук)	1.134
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177679979
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3