#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9345.614 Адаптер силового выключателя

Состояние: 31.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SV 9345.614 - Адаптер силового выключателя 4-пол.

#### Функции

Арт. №	SV 9345.614
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полоски подключения Установочная шпонка
Номинальный ток макс.	250 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 4~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
Отвод проводов	снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	4-пол.
Размер	Ширина: 140 мм Высота: 310 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Подходит для производителя (тип)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025

### Функции

Вес нетто	2.405
Gross weight	2.526
Доля меди (кг / штук)	1.134
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177679993
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3