


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9345.720**

**Адаптер силового выключателя**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9345.720 - Адаптер силового выключателя 3-пол.

АдAPTERЫ СИЛОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ для универсального и простого монтажа силовых выключателей.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9345.720
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полоски подключения Установочная шпонка
Номинальный ток макс.	400 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 400 A, DIVQ/7
Отвод проводов	сверху
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 140 мм Высота: 345 мм

# ФУНКЦИИ

Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Подходит для производителя (тип)	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Сертификаты	UL
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.88
Gross weight	2.98
Доля меди (кг / штук)	1.533
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177680029
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK