



SV 9345.724 - Адаптер силового выключателя 4-пол.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9345.724
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Медный ролик Винты подключения
Номинальный ток макс.	500 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 4~
Отвод проводов	снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	4-пол.
Размер	Ширина: 185 мм Высота: 300 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Подходит для производителя (тип)	Eaton
Подходит для производителя (тип)	Eaton (NZM3-4-XKR130)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.419
Gross weight	3.542

ФУНКЦИИ

Доля меди (кг / штук)	2.16
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177684539
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---