

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.000

Паночный силовой разъединитель NH

Состояние: 07.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.000 - Планочный силовой разъединитель NH



Функции

Арт. №	SV 9346.000
Материал	Усиленный стекловолокном полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Комплект поставки	3 крепежных рычага
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	160 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	00
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 50 мм Высота: 400 мм

Функции

Подключение проводов	2,5 - 95 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	2,5 - 95 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1,1 kg
Gross weight	1,3 kg
Доля меди (кг / штук)	0,75
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Описание продукта	SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 00, 160 A, 690 В, 3-пол., рамная клемма, 60 мм

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK