


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.000

Паночный силовой разъединитель NH

Состояние: 04.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.000 - Планочный силовой разъединитель NH



Функции

| | |
|--|--|
| Арт. № | SV 9346.000 |
| Материал | Усиленный стекловолокном полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь |
| Цвет | Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016 |
| Комплект поставки | 3 крепежных рычага |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm |
| Отвод проводов | сверху/снизу |
| Тип подключения (электрического) | Рамная клемма |
| Номинальный ток макс. | 160 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 В, 3~ |
| Для размера NH | 00 |
| Test specification | МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки) |
| Размер | Ширина: 50 мм Высота: 400 мм |

Функции

| | |
|-------------------------------|---|
| Подключение проводов | 2,5 - 95 мм ² |
| Подходит для шин | Высота: 5, 10 мм |
| Количество полюсов | 3-пол. |
| Round conductor cross-section | 2,5 - 95 мм ² |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 1,1 kg |
| Gross weight | 1,3 kg |
| Доля меди (кг / штук) | 0,75 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Описание продукта | SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 00, 160 A, 690 В, 3-пол., рамная клемма, 60 мм |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | CQC-CCC |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |