

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.015

**Планочный силовой
разъединитель NH**

Состояние: 17.05.2024 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.015 - Планочный силовой разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

Функции

Арт. №	SV 9346.015
Материал	Усиленный стекловолокном полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Комплект поставки	3 крепежных рычага
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M8
Номинальный ток макс.	160 A
Для размера NH	00
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 50 мм Высота: 400 мм
Подключение круглых проводов сечением	2,5 - 95 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Кол-во полюсов	3-пол.

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес	1,36 кг
Доля меди (кг / штук)	0.73
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177668126
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---