Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9346.030

Планочный силовой разъединитель NH

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9346.030 - Планочный силовой разъединитель NH



Функции

Арт. №	SV 9346.030
Материал	Усиленный стекловолокном полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
	Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035
	Крышка: RAL 7001
	Ручка: RAL 7016
Комплект поставки	3 крепежных рычага
Для шинных систем с	100 mm
межцентровым расстоянием	
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения	Винт М8
(электрического)	
Номинальный ток макс.	160 A
Номинальное рабочее	690 B, 3~
напряжение	
Для размера NH	00
Test specification	M9K/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 50 мм
	Высота: 400 мм

© Rittal 2025

Функции

Подключение проводов	2,5 - 95 мм²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
Cross section round conductor	2,5 - 95 мм²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.18
Gross weight	1.259
Доля меди (кг / штук)	0.65
Код ТНВЭД	85365080
EAN	4028177628779
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3