

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9346.060**

**Паночный силовой  
разъединитель NH**

Состояние: 15.05.2024 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9346.060 - Планочный силовой разъединитель NH



## Функции

Арт. №	SV 9346.060
Материал	Усиленный стекловолокном полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7001 Ручка: RAL 7016
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	100 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M8
Номинальный ток макс.	160 A
Для размера NH	00
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора	да
Размер	Ширина: 50 мм Высота: 400 мм
Подключение круглых проводов сечением	2,5 - 95 мм <sup>2</sup>

## Функции

Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Кол-во полюсов	3-пол.
Упаковка	1 шт.
Вес	1,18 кг
Доля меди (кг / штук)	0.65
Код ТНВЭД	85365080
EAN	4028177668133
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---