

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.730

RiLineX component adaptor

Состояние: 25.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.730 - RiLineX component adaptor

RiLineX component adaptor (32 A, 3-pole, including connection cables) in width 45 mm for RiLineX and other 60 mm busbar system platforms. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.



Функции

| | |
|---------------------------------------|---|
| Арт. № | RX 9360.730 |
| Исполнение | с кабелем подключения |
| Преимущества | For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter Pre-assembled connection cable Simple clip locking for support rails Optional anti-slip guard Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm) Простой монтаж Coordinated accessories reduce the number of different items required |
| Материал | Полиамид (PA 6) Негорючесть согласно UL 94 |
| Цвет | RAL 9005 RAL 35745 |
| Кабели подключения (AWG) | AWG 10 |
| Rated current of round conductor | 40 A |
| Rated current of round conductor (UL) | 40 A |
| Отвод проводов | сверху |

Функции

| | |
|--|---|
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm |
| Длина кабеля подключения | 160 мм |
| Количество полюсов | 3-пол. |
| Подходит для шинной системы | RiLineX RiLine60 |
| Размер | Ширина: 45 мм Высота: 239,4 мм Глубина: 36,2 мм |
| Количество/высота несущих шин | 1 / 10 мм |
| Подходит для шин | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Rated voltage | 690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Категория перенапряжения | 4 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Стандарты | МЭК 60 297-1/-2 UL 508 |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 2XB |
| Operation humidity max | 90 % |
| Диапазон рабочих температур | -5 °C...55 °C |
| Диапазон температур хранения | -25 °C...75 °C |
| Влажность воздуха (без конденсата) | 10...90 % |
| Упаковка | 4 шт. |
| Вес нетто | 1.42 |
| Gross weight | 1.45 |

Функции

| | |
|-----------------------|---------------|
| Доля меди (кг / штук) | 0.088 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| EAN | 4028177997011 |
| ETIM 9 | EC001531 |

Одобрения

| | |
|------------|---------------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии |
