

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.310

RiLineX NH fuse-switch disconnecter

Состояние: 15.09.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.310 - RiLineX NH fuse-switch disconnecter

RiLineX NH fuse-switch disconnecter in size 3 for 60 mm busbar systems. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnecters have a park position to make maintenance easier. Size M10 screw terminal connection. Cable outlet can be at the top or bottom, as required.

Функции

Арт. №	RX 9362.310
Преимущества	Cover: can be locked and prepared for a lead seal Voltage test through separate opening Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm Tool-free changeover of the cable outlet Park position for simpler maintenance work All variants also available with electronic fuse monitoring
Материал	Полиамид (PA 6) Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	RAL 9005 RAL 35745
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M10
Номинальный ток макс.	630 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В AC
Для размера NH	3
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)

Функции

Размер	Ширина: 250 мм Высота: 299 мм Глубина: 135 мм
Диапазон рабочих температур	-5 °С...35 °С
Диапазон температур хранения	-25 °С...70 °С
Подходит для шин	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Подходит для шинной системы	RiLineX RiLine60
Количество полюсов	3-пол.
Степень загрязнения	3
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 2XB
Power dissipation (max.)	101 Вт
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.45
Gross weight	4.492
Доля меди (кг / штук)	2.255
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001040

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии