Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9393.233 Digital input module

Состояние: 21.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9393.233 - Digital input module REM 800-DI 14

The digital input module extends the functional scope of the REM 801 network analyser by a further 14 digital inputs.

Функции

Арт. №	SV 9393.233
Диапазон рабочих температур	-10 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-25 °C70 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	525 %
Степень загрязнения	2
Counter frequency max.	20 Гц
Input signal low	05 V DC
Input signal high	1828 V DC
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
For mounting on support rails	да
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника	0,2 - 1,5 мм²
Подключение проводов, сплошных	0,2 - 1,5 мм²
Подключение проводов, многопроволочных	0,2 - 1,5 мм²
Подключение круглых проводов сечением	AWG 16 - 24
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.29
Gross weight	0.295

© Rittal 2025

Функции

Код ТНВЭД	85389099
EAN	4028177984981

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3