

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.233 Digital input module

Состояние: 10.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.233 - Digital input module REM 800-DI 14

The digital input module extends the functional scope of the REM 801 network analyser by a further 14 digital inputs.

## Функции

Арт. №	SV 9393.233
Диапазон рабочих температур	-10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-25 °C...70 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	5...25 %
Степень загрязнения	2
Counter frequency max.	20 Гц
Input signal low	0...5 V DC
Input signal high	18...28 V DC
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
For mounting on support rails	да
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника	0,2 - 1,5 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, сплошных	0,2 - 1,5 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, многопроволочных	0,2 - 1,5 мм <sup>2</sup>
Подключение круглых проводов сечением	AWG 16 - 24
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,29 kg
Gross weight	0,295 kg

## Функции

---

Код ТНВЭД	85389099
Описание продукта	SV Digital input module REM 800-DI 14

---

## Одобрения

---

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------

---