

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.233

Digital input module

Состояние: 14.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9393.233 - Digital input module REM 800-DI 14

The digital input module extends the functional scope of the REM 801 network analyser by a further 14 digital inputs.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9393.233
Диапазон рабочих температур	-10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-25 °C...70 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	5...25 %
Степень загрязнения	2
Counter frequency max.	20 Гц
Input signal low	0...5 V DC
Input signal high	18...28 V DC
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20
For mounting on support rails	да
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника	0,2 - 1,5 мм ²
Подключение проводов, сплошных	0,2 - 1,5 мм ²
Подключение проводов, многопроволочных	0,2 - 1,5 мм ²
Подключение круглых проводов сечением	AWG 16 - 24
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.29
Gross weight	0.295

ФУНКЦИИ

Код ТНВЭД 85389099

EAN 4028177984981

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии