#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## PK 9505.000 Поликарбонатные корпуса PK

Состояние: 13.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# РК 9505.000 - Поликарбонатные корпуса РК без размеченных отверстий

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.







#### Функции

Арт. №	PK 9505.000
Исполнение	PK enclosure with solid cover
Материал	Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат
	Крышка серая: усиленный стекловолокном поликарбонат,
	литое уплотнение из полиуретана по периметру
	Винты крышки: полиамид
	Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой
	Винты крышки
	Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
ІК-код	IK08

© Rittal 2025 2

#### Функции

Размер	Ширина: 94 мм Высота: 94 мм
	Глубина: 81 мм
Диапазон рабочих температур	-35 °C80 °C
Основной материал	Поликарбонат
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	1.32
Gross weight	1.441
Код ТНВЭД	94037000
EAN	4028177139138
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

### Одобрения

Одобрения	C-UL
	DNV-GL
	UL
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3