

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9510.100

# Поликарбонатные корпуса PK

Состояние: 19.07.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9510.100 - Поликарбонатные корпуса ПК без размеченных отверстий

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.



## Функции

Арт. №	PK 9510.100
Исполнение	Transparent cover
Материал	Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат Крышка прозрачная: поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру Винты крышки: полиамид Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Винты крышки Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08

## Функции

---

Размер	Ширина: 130 мм Высота: 130 мм Глубина: 75 мм
--------	--

---

Диапазон рабочих температур	-35 °С...80 °С
-----------------------------	----------------

---

Основной материал	Поликарбонат
-------------------	--------------

---

Упаковка	4 шт.
----------	-------

---

Вес нетто	1.06
-----------	------

---

Gross weight	1.26
--------------	------

---

Код ТНВЭД	94037000
-----------	----------

---

EAN	4028177139350
-----	---------------

---

ETIM 9	EC000261
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

## Одобрения

---

Одобрения	C-UL UL
-----------	------------