

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9512.100

Поликарбонатные корпуса PK

Состояние: 12.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9512.100 - Поликарбонатные корпуса ПК без размеченных отверстий

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.



Функции

Арт. №	PK 9512.100
Исполнение	Transparent cover
Материал	Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат Крышка прозрачная: поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру Винты крышки: полиамид Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Винты крышки Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08

Функции

Размер	Ширина: 180 мм Высота: 94 мм Глубина: 57 мм
--------	---

Диапазон рабочих температур	-35 °C...80 °C
-----------------------------	----------------

Основной материал	Поликарбонат
-------------------	--------------

Упаковка	2 шт.
----------	-------

Вес нетто	0,5 kg
-----------	--------

Gross weight	0,594 kg
--------------	----------

Код ТНВЭД	94037000
-----------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Одобрения

Одобрения	C-UL UL
-----------	------------