Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9515.000 Поликарбонатные корпуса PK

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



РК 9515.000 - Поликарбонатные корпуса РК без размеченных отверстий

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.







Функции

Арт. №	PK 9515.000
Исполнение	PK enclosure with solid cover
Материал	Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат
	Крышка серая: усиленный стекловолокном поликарбонат,
	литое уплотнение из полиуретана по периметру
	Винты крышки: полиамид
	Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой
	Винты крышки
	Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
ІК-код	IK08

© Rittal 2025 2

Функции

Размер	Ширина: 180 мм
	Высота: 110 мм
	Глубина: 111 мм
Диапазон рабочих температур	-35 °C80 °C
Основной материал	Поликарбонат
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0.84
Gross weight	1.04
Код ТНВЭД	94037000
EAN	4028177139534
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	C-UL
	DNV-GL
	UL
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3