

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9614.100

# Приборный адаптер Mini-PLS

Состояние: 25.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9614.100 - Приборный адаптер Mini-PLS

Максимальный номинальный ток от 12 до 100 А.

## Функции

Арт. №	SV 9614.100
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Кабели подключения (AWG)	AWG 12
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Номинальный ток макс.	25 А
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 160 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 7,5 мм
Подходит для производителя (тип)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11

## Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,25 kg
Gross weight	0,29 kg
Доля меди (кг / штук)	0,041
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV приборный адаптер Mini-PLS, 25 A, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 12, ШВ: 45x160 мм, несущая шина В: 7,5 мм

## Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK