

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9616.000

# Приборный адаптер Mini-PLS

Состояние: 03.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9616.000 - Приборный адаптер Mini-PLS

Максимальный номинальный ток от 12 до 100 А.

## Функции

Арт. №	SV 9616.000
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Кабели подключения (AWG)	AWG 10
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Номинальный ток макс.	40 А
Размер	Ширина: 54 мм Высота: 160 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 7,5 мм
Подходит для производителя (тип)	Schneider Electric Siemens GV3 max. 40 А 3RV10 31 max. 40 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,27 kg
Gross weight	0,32 kg
Доля меди (кг / штук)	0,046
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV приборный адаптер Mini-PLS, 40 А, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 10, ШВ: 54x160 мм, несущая шина В: 7,5 мм

# Одобрения

---

Одобрения

UR + C-UR (recognized)

---

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK