Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9635.200 Адаптер подключения

Состояние: 28.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9635.200 - Адаптер подключения RiLine Compact

Для подключения круглых проводов.

Функции

Арт. №	SV 9635.200
Принцип действия	Для ввода питания на распределительный блок
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Указание к арт. №	При применении тонкопроволочных круглых проводов 16 мм² с наконечником рекомендуются клещи для обжима: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Номинальный ток макс.	63 A
Номинальное рабочее напряжение	600 B (DC), 3~ 690 B (AC), 3~
Количество полюсов	3-пол.
Отвод проводов	сверху/снизу
Электрические величины UL	Номинальный ток (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 B AC
Тип подключения (электрического)	Пружинная клемма
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника	1,5 - 16 мм²
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	1,5 - 16 мм²
Подключение проводов, многопроволочных	1,5 - 16 мм²

© Rittal 2025

Функции

5 мм мм 5,5 мм
395
395

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3