

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.200

## Адаптер подключения

Состояние: 16.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.200 - Адаптер подключения RiLine Compact

Для подключения круглых проводов.

## Функции

Арт. №	SV 9635.200
Принцип действия	Для ввода питания на распределительный блок
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Указание к арт. №	При применении тонкопроволочных круглых проводов 16 мм <sup>2</sup> с наконечником рекомендуются клещи для обжима: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Номинальный ток макс.	63 А
Номинальное рабочее напряжение	600 В (DC), 3~ 690 В (AC), 3~
Количество полюсов	3-пол.
Отвод проводов	сверху/снизу
Электрические величины UL	Номинальный ток (UL): 48 А Rated operating voltage (max.) UL: 600 В AC
Тип подключения (электрического)	Пружинная клемма
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, многопроволочных	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>

## Функции

Подключение проводов, сплошных	1,5 - 10 мм <sup>2</sup>
Подключение круглых проводов сечением	AWG 6 - 16
Размер	Ширина: 22,5 мм Высота: 160 мм Глубина: 115,5 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0,72 kg
Gross weight	0,788 kg
Доля меди (кг / штук)	0,023
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	Адаптер подключения 80 А, 690 В (АС), 690 В (DC), 3-пол., отвод проводов сверху/снизу, подключение круглых проводов 1,5-16 мм <sup>2</sup>

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK