


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9635.200**

**Адаптер подключения**

Состояние: 15.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9635.200 - Адаптер подключения RiLine Compact

Для подключения круглых проводов.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9635.200
Принцип действия	Для ввода питания на распределительный блок
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Указание к арт. №	При применении тонкопроволочных круглых проводов 16 мм <sup>2</sup> с наконечником рекомендуются клещи для обжима: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Номинальный ток макс.	63 A
Номинальное рабочее напряжение	600 В (DC), 3~ 690 В (AC), 3~
Количество полюсов	3-пол.
Отвод проводов	сверху/снизу
Электрические величины UL	Номинальный ток (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 В AC
Тип подключения (электрического)	Пружинная клемма
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, многопроволочных	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>

## ФУНКЦИИ

Подключение проводов, сплошных 1,5 - 10 мм<sup>2</sup>

Подключение круглых проводов сечением AWG 6 - 16

Размер  
Ширина: 22,5 мм  
Высота: 160 мм  
Глубина: 115,5 мм

Упаковка 4 шт.

Вес нетто 0.72

Gross weight 0.788

Доля меди (кг / штук) 0.023

Код ТНВЭД 85369010

EAN 4028177817395

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

## Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK