Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9635.210 Адаптер подключения

Состояние: 10.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9635.210 - Адаптер подключения RiLine Compact

Для подключения круглых проводов.

Функции

Арт. №	SV 9635.210
Принцип действия	Для ввода питания на распределительный блок
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Указание к арт. №	Использование в качестве ввода питания в центра или в качестве соединителя для двух распределительных блоков
Номинальный ток макс.	125 A
Номинальное рабочее напряжение	600 B (DC), 3~ 690 B (AC), 3~
Количество полюсов	3-пол.
Отвод проводов	сверху/снизу
Электрические величины UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 B AC480 B AC
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника	6 - 50 мм²
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	6 - 50 мм²
Подключение проводов, многопроволочных	6 - 50 мм²

© Rittal 2025

Функции

Подключение проводов, сплошных	6 - 50 мм²
Подключение круглых проводов сечением	AWG 1 - 10
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 160 мм Глубина: 92,5 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1.12
Gross weight	1.183
Доля меди (кг / штук)	0.04
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177934603
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3