


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9635.210**

**Адаптер подключения**

Состояние: 07.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9635.210 - Адаптер подключения RiLine Compact

Для подключения круглых проводов.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9635.210
Принцип действия	Для ввода питания на распределительный блок
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Указание к арт. №	Использование в качестве ввода питания в центре или в качестве соединителя для двух распределительных блоков
Номинальный ток макс.	125 A
Номинальное рабочее напряжение	600 В (DC), 3~ 690 В (AC), 3~
Количество полюсов	3-пол.
Отвод проводов	сверху/снизу
Электрические величины UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 В AC480 В AC
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Подключение проводов, тонкопроволочных без наконечника	6 - 50 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	6 - 50 мм <sup>2</sup>
Подключение проводов, многопроволочных	6 - 50 мм <sup>2</sup>

## ФУНКЦИИ

Подключение проводов, сплошных 6 - 50 мм<sup>2</sup>

Подключение круглых проводов сечением AWG 1 - 10

Размер Ширина: 45 мм  
Высота: 160 мм  
Глубина: 92,5 мм

Упаковка 4 шт.

Вес нетто 1.12

Gross weight 1.183

Доля меди (кг / штук) 0.04

Код ТНВЭД 85369010

EAN 4028177934603

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

## Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK