## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9635.300 Приборный адаптер

Состояние: 29.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SV 9635.300 - Приборный адаптер 3-пол.

Для крепления коммутационных и защитных устройств. Исполнение со встроенным держателем предохранителя, жестко закрепленной несущей шиной (Basic) или регулируемой несущей шиной (Comfort).

#### Функции

Арт. №	SV 9635.300
Исполнение	с держателем предохранителя
Принцип действия	Для механического крепления и прямого контактирования электрических устройств на распределительном блоке
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Номинальный ток макс.	16 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B (AC) 600 B (DC)
Количество полюсов	3-пол.
Для типа предохранителя (Class)	CC
Электрические величины UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 B AC
Кабели подключения (AWG)	AWG 14
Длина кабеля подключения	125 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Тип несущих шин	жесткая
Размер	Ширина: 22,5 мм Высота: 160 мм Глубина: 80 мм

© Rittal 2025

## Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.124
Gross weight	0.134
Доля меди (кг / штук)	0.02
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177817388
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3