Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9635.320 Приборный адаптер

Состояние: 02.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9635.320 - Приборный адаптер 3-пол.

Для крепления коммутационных и защитных устройств. Исполнение со встроенным держателем предохранителя, жестко закрепленной несущей шиной (Basic) или регулируемой несущей шиной (Comfort).

Функции

Арт. №	SV 9635.320
Исполнение	Basic
Принцип действия	Для механического крепления и прямого контактирования электрических устройств на распределительном блоке
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Номинальный ток макс.	32 A
Номинальное рабочее напряжение	600 B (DC), 3~ 690 B (AC), 3~
Количество полюсов	3-пол.
Электрические величины UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 B AC
Кабели подключения (AWG)	AWG 10
Длина кабеля подключения	100 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Тип несущих шин	жесткая
Размер	Ширина: 45 мм
	Высота: 160 мм
	Глубина: 34,5 мм
Упаковка	4 шт.

© Rittal 2025

Функции

Вес нетто	0.44
Gross weight	0.513
Доля меди (кг / штук)	0.044
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177817364
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3