

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.340

Приборный адаптер

Состояние: 03.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.340 - Приборный адаптер 3-пол.

Для крепления коммутационных и защитных устройств. Исполнение со встроенным держателем предохранителя, жестко закрепленной несущей шиной (Basic) или регулируемой несущей шиной (Comfort).

Функции

Арт. №	SV 9635.340
Исполнение	Comfort
Принцип действия	Для механического крепления и прямого контактирования электрических устройств на распределительном блоке
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Номинальный ток макс.	25 А
Номинальное рабочее напряжение	600 В (DC), 3~ 690 В (AC), 3~
Количество полюсов	3-пол.
Электрические величины UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 В AC
Кабели подключения (AWG)	AWG 12
Длина кабеля подключения	100 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Тип несущих шин	регулируемая
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 160 мм Глубина: 34,5 мм
Упаковка	4 шт.

Функции

Вес нетто	0,512 kg
Gross weight	0,518 kg
Доля меди (кг / штук)	0,03
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV приборный адаптер (Comfort), 25 A, 690 В (AC), 600 В (DC), 3-пол., провода подключения AWG 12 (L: 100 мм), ШВ: 45x160 мм

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK