## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9635.381 Приборный адаптер

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9635.381 - Приборный адаптер 1-пол.

Для крепления коммутационных и защитных устройств.

#### Функции

Арт. №	SV 9635.381
Исполнение	L1
Принцип действия	Для механического крепления и прямого контактирования электрических устройств на распределительном блоке
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Указание	В зависимости от желаемого подключения фаз необходимы различные исполнения адаптеров Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Номинальный ток макс.	63 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B (AC), 1~
Количество полюсов	1-пол.
Кабели подключения (AWG)	AWG 8
Длина кабеля подключения	100 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Тип несущих шин	жесткая
Размер	Ширина: 18 мм Высота: 160 мм Глубина: 35 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	0.33
Gross weight	0.425

© Rittal 2025

## Функции

Доля меди (кг / штук)	0.015
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177934535
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3