


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 06.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.700 - Силовой предохранительный разъединитель NH Разм. 000

Для шинной системы RiLine Compact.



Функции

Арт. №	SV 9635.700
Принцип действия	Для защиты подключенных потребителей Встроенные проверочные отверстия обеспечивают доступ для измерений к контактным поверхностям плавких вставок Для отвода проводов сверху необходимо смонтировать силовой предохранительный разъединитель NH с поворотом на 180°
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	RAL 7035
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3
Для размера NH	000
Номинальный ток макс.	125 А
Номинальное рабочее напряжение	440 В (DC), 3~ 690 В (AC), 3~
Количество полюсов	3-пол.
Отвод проводов	сверху/снизу

Функции

Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Подключение проводов	2,5 - 50 мм ²
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	10 x 10 мм
Размер	Ширина: 49,5 мм Высота: 174,5 мм Глубина: 96 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,52 kg
Gross weight	0,562 kg
Доля меди (кг / штук)	0,145
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Описание продукта	Силовой предохранительный разъединитель NH размер 000, 690 В (RiLine Compact)