


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

**Силовой предохранительный
разъединитель NH**

Состояние: 14.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.700 - Силовой предохранительный разъединитель NH Разм. 000

Для шинной системы RiLine Compact.



ФУНКЦИИ

| | |
|--------------------------------|---|
| Арт. № | SV 9635.700 |
| Принцип действия | Для защиты подключенных потребителей Встроенные проверочные отверстия обеспечивают доступ для измерений к контактным поверхностям плавких вставок Для отвода проводов сверху необходимо смонтировать силовой предохранительный разъединитель NH с поворотом на 180° |
| Материал | Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь |
| Цвет | RAL 7035 |
| Test specification | МЭК/DIN EN 60 947-3 |
| Для размера NH | 000 |
| Номинальный ток макс. | 125 А |
| Номинальное рабочее напряжение | 440 В (DC), 3~ 690 В (AC), 3~ |
| Количество полюсов | 3-пол. |
| Отвод проводов | сверху/снизу |

ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Тип подключения (электрического) | Рамная клемма |
| Подключение проводов | 2,5 - 50 мм ² |
| Клемма для гибких медных шин (Ш x В) | 10 x 10 мм |
| Размер | Ширина: 49,5 мм Высота: 174,5 мм Глубина: 96 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0.52 |
| Gross weight | 0.562 |
| Доля меди (кг / штук) | 0.145 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| EAN | 4028177937604 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |