Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9635.700

Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 29.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9635.700 - Силовой предохранительный разъединитель NH Разм. 000

Для шинной системы RiLine Compact.







Функции

Арт. №	SV 9635.700
Принцип действия	Для защиты подключенных потребителй
	Встроенные проверочные отверстия обеспечивают доступ для
	измерений к контактным поверхностям плавких вставок
	Для отвода проводов сверху необходио смонтировать силовой
	предохранительный разъедининтель NH с поворотом на 180°
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
	Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	RAL 7035
Test specification	M9K/DIN EN 60 947-3
Для размера NH	000
Номинальный ток макс.	125 A
Номинальное рабочее	440 B (DC), 3~
напряжение	690 B (AC), 3~
Количество полюсов	3-пол.
Отвод проводов	сверху/снизу

© Rittal 2025

Функции

Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Подключение проводов	2,5 - 50 мм²
Клемма для гибких медных шин (Ш x B)	10 х 10 мм
Размер	Ширина: 49,5 мм Высота: 174,5 мм Глубина: 96 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.52
Gross weight	0.562
Доля меди (кг / штук)	0.145
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177937604
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

© Rittal 2025 3